

# Справочный листок технических данных

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

### Основные данные для заказа

Версия	Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	<a href="#">1072900000</a>
Тип	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Кол.	10 Штука



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

### Размеры и массы

Масса нетто	55.47 g
-------------	---------

### Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

### Электрические свойства

Объемное сопротивление	<10 mΩ	Номинальный ток	3 A на контакт
------------------------	--------	-----------------	----------------

### Общие данные


Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm²	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид монтажа	2 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Соединение 1	Hybrid (Q10)	Соединение 2	Обжим

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

## Изображения

### Разрез узла в сборе



## Аксессуары

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

#### Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Версия
Заказ №	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
Кол.	300 ST	

### Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

#### Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Комбинированный кабель



Товар, продаваемый метрами – медный кабель,  
гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

### Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DHAG-MW	Версия
Заказ №	<a href="#">1172250000</a>	Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, Товар, продаваемый на метры, от 110 м
GTIN (EAN)	4032248964543	
Кол.	110 М	

### Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия
Заказ №	<a href="#">1058310000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799404	
Кол.	10 ST	

## Сопрягаемые детали

### Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P	Версия
Заказ №	<a href="#">1072910000</a>	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
Кол.	10 ST	