

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Версия	Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	1072900000
Тип	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
Кол.	10 Штука

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

Размеры и массы

Масса нетто 55.47 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Объемное сопротивление <10 mΩ Номинальный ток 3 А на контакт

Общие данные

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид монтажа	2 винта
Вид защиты	IP67	Циклы коммутации	500
Соединение 1	Hybrid (Q10)	Соединение 2	Обжим

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

Разрез узла в сборе



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	Версия	
Заказ №	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915477		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Версия	
Заказ №	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869114		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	Версия	
Заказ №	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823956		
Кол.	300 ST		

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комбинированный кабель



Товар, продаваемый метрами – медный кабель, гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм² + 4 x AWG 22/7

Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DHAG-MW	Версия	
Заказ №	1172250000	Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, Товар, продаваемый на метры, от 110 м	
GTIN (EAN)	4032248964543		
Кол.	110 М		

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V14P	Версия	
Заказ №	1058310000	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799404		
Кол.	10 ST		


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P	Версия	
Заказ №	1072910000	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
Кол.	10 ST		