IE-PS-V14M-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Версия	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	<u>1072910000</u>
Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Кол.	10 Штука

IE-PS-V14M-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-03-90

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Допуски к эксплуатации	c UL us		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Масса нетто	61.81 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
Экологическое соответстви	е изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключение	ем	
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-	5b114ba6bd55	
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
Электрические свойства			
Объемное сопротивление	<10 mΩ	Номинальный ток	3 А на контакт
Общие данные			
Сечение подключаемого провода,	AWG 20	Сечение подключаемого провода,	AWG 27
гибкого, макс. (AWG)		гибкого, мин. (AWG)	
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm	Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm
(атегория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, гонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		
Классификации			
ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121

Дата создания 15.11.2025 12:38:44 MEZ

ECLASS 9.1

Статус каталога / Изображения

ECLASS 10.0

27-44-09-90





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Weidmüller **3**

IE-PS-V14M-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V14M-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия
Заказ №	<u>1135150000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	<u>1096180000</u>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия
Заказ №	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Кол.	300 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm², 1mm², Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	

Дата создания 15.11.2025 12:38:44 MEZ

IE-PS-V14M-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комбинированный кабель



Товар, продаваемый метрами – медный кабель, гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм2 + 4 x AWG 22/7

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-C5DHAG-MW
 Версия

 Заказ №
 1172250000
 Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (ТІА Т568-GTІN (EAN)

 4032248964543
 В), ПВХ, Товар, продаваемый на метры, от 110 м

 Кол.
 110 М

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия
Заказ №	1058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 ST	

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

основные данные для заказа			
Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия	
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
Кол.	1 ST		

Дата создания 15.11.2025 12:38:44 МЕХ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями. Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<u>1857440000</u>	ESG, Маркировочные элементы для устройств х 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

Д.

Статус каталога / Изображения

IE-PS-V14M-HYB-10P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

 Тип
 IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
 Версия

 Заказ №
 1072900000
 Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)

 GTIN (EAN)
 4032248831111

 Кол.
 10 ST