

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Версия	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	1072910000
Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Кол.	10 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Масса нетто	61.81 g
-------------	---------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Электрические свойства

Объемное сопротивление	<10 mΩ	Номинальный ток	3 A на контакт
------------------------	--------	-----------------	----------------

Общие данные


Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm	Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Габаритный чертеж



Аксессуары

Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных
разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия
Заказ №	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 ST	
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия
Заказ №	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
Кол.	300 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Комбинированный кабель

Товар, продаваемый метрами – медный кабель, гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм² + 4 x AWG 22/7



Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DHAG-MW	Версия
Заказ №	1172250000	Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, Товар, продаваемый на метры, от 110 м
GTIN (EAN)	4032248964543	
Кол.	110 М	

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия
Заказ №	1058280000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248799374	
Кол.	10 ST	

Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 ST	



Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Сопрягаемые детали

Sets - hybrid



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

Основные данные для заказа

Тип	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Версия
Заказ №	1072900000	Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	403224831111	
Кол.	10 ST	