

**IE-PS-V14M-HYB-10P**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

**Основные данные для заказа**

Версия	Вилка гибридная, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Заказ №	<a href="#">1072910000</a>
Тип	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
Кол.	10 Штука

**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cULus)	E316369

**Размеры и массы**

Масса нетто	61.81 g
-------------	---------

**Температуры**

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

**Электрические свойства**

Объемное сопротивление	<10 mΩ	Номинальный ток	3 А на контакт
------------------------	--------	-----------------	----------------

**Общие данные**

Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 20	Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 27
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Диаметр изоляции, макс.	1.05 mm	Диаметр изоляции, мин.	0.85 mm
Категория	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.75 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Диаметр оболочки, макс.	10 mm
Диаметр оболочки, мин.	5 mm	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	500	Соединение 1	Hybrid (Q10)
Соединение 2	Обжим		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Hybrid

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



### Основные данные для заказа

Тип	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1135150000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248915347		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1096180000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248869152		
Кол.	300 ST		
Тип	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068950000</a>	Crimp contact, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823109		
Кол.	300 ST		

### Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия	
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp	
Кол.	1 ST		

## IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Комбинированный кабель



Товар, продаваемый метрами – медный кабель, гибридный, гибкий, 6 x 0,5 мм<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7

### Основные данные для заказа

Тип	IE-C5DHAG-MW	Версия	
Заказ №	<a href="#">1172250000</a>	Соединительный кабель, Кат.5 (ISO/IEC 11801) / кат.5е (TIA T568-B), ПВХ, Товар, продаваемый на метры, от 110 м	
GTIN (EAN)	4032248964543		
Кол.	110 М		

### Пылезащитные колпачки




Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V14P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1058280000</a>	Корпус разъема - защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Кол.	10 ST		

### Hybrid



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

### Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068990000</a>	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
Кол.	1 ST		

## IE-PS-V14M-HYB-10P


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 ST	


**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Сопрягаемые детали**

**Sets - hybrid**



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) из металла, вкл. гибридную вставку

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	Версия	
Заказ №	<a href="#">1072900000</a>	Разъем гибридный, IP67, Cat.5 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
Кол.	10 ST		