# Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия









Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

#### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 7 А, Количество полюсов: 2, Шаг в мм (Р): 11.90, Изолированный: Да, Ширина: 13 mm	
Заказ №	<u>1073400000</u>	
Тип	WQV 16N-10	
GTIN (EAN)	4008190855901	
Кол.	10 Штука	

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы		,	,	
Глубина	34.4 mm	Глубина (дюймов)	1.3543 inch	
, Высота	21 mm	Высота (в дюймах)	0.8268 inch	
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch	
Масса нетто	8.7 g			
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура храпения Температура при длительном	-50 °C	Температура окружающей среды	100 °C	
использовании, мин.		использовании, макс.		
Экологическое соответст	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без иск			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	ские данные			
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Проверенное на взрывозащищенн исполнение			привинченный	
Общие сведения				
Количество полюсов	2	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Параметры системы				
Исполнение	Перемычка			
Размеры	<u> </u>		,	
Шаг в мм (Р)	11.90 mm			
Расчетные данные	11.00 11111			
	70.4			
Номинальный ток	76 A			
Характеристики материал	1 <b>a</b>			
Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2			
Классификации				
	<b>5</b> 0000400	ETIM 7.0	EC000489	
ETIM 6.0	EC000489			
	EC000489 EC000489			
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0		ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000489 27-14-11-40	

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

#### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

#### Основные данные для заказа

 Тип
 WAW 1 NEUTRAL
 Версия

 Заказ №
 9004500000
 Miscellaneous tools

 GTIN (EAN)
 4008190053925