

Q 20 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 24 А, Количество полюсов: 20, Шаг в мм (P): 6.10, Изолированный: Да, Ширина: 4 mm
Заказ №	1074200000
Тип	Q 20 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008 1909 1050 1
Кол.	20 Штука

Q 20 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	9.5 mm	Глубина (дюймов)	0.374 inch
Высота	119.9 mm	Высота (в дюймах)	4.7205 inch
Ширина	4 mm	Ширина (в дюймах)	0.1575 inch
Масса нетто	15.55 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение

Общие сведения

Количество полюсов 20 Указание по установке Проходной (втулка), Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение для клемм

Размеры

Шаг в мм (P) 6.10 mm

Расчетные данные

Номинальный ток 24 A

Характеристики материала

Основной материал Медь луженая Цветовой код желтый

Классификации

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		