

## Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая),<br>Уплотнительное кольцо, M 16, Нейлон 6 |
| Заказ №    | <a href="#">1076630000</a>  |
| Тип        | KSWN M16  |
| GTIN (EAN) | 4032248838677   |
| Кол.       | 25 Штука  |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 2 mm   | Высота (в дюймах) | 0.0787 inch |
| Масса нетто | 0.64 g |                   |             |

### Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...135 °C |
|---------------------|-----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                                |          |                                |          |
|--------------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| Силикон                        | Нет      | Количество жил                 | 1        |
| Температурный диапазон, макс.. | 135 °C   | Температурный диапазон, мин.   | -40 °C   |
| Шаг резьбы                     | 1.5 mm   | Кабельный ввод                 | M 16     |
| Основной материал              | Нейлон 6 | Диаметр уплотнительного кольца | 25.00 mm |
| Резьба (наружная)              | M 16     | Резьба (внутренняя)            | M 16     |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

Изображения

