Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	яя КSWN (плоская прокладка— нейлоновая). Уплотнительное кольцо, М 32, Нейлон 6	
Заказ №	<u>1076650000</u>	
Тип	KSWN M32	
GTIN (EAN)	4032248838691	
Кол.	25 Штука	

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	1.3 g		
Температуры			
Рабочая температура	-40 °C135 °C		
Рабочая температура Экологическое соотве			

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Температурный диапазон, макс	135 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Кабельный ввод	M 32
Основной материал	Нейлон 6	Диаметр уплотнительного кольца	42.50 mm
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	M 32

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

