

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, M 32, Нейлон 6
Заказ №	1076650000
Тип	KSWN M32
GTIN (EAN)	403224883869 1
Кол.	25 Штука

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	1.3 g		

Температуры

Рабочая температура -40 °C... 135 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Температурный диапазон, макс..	135 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Кабельный ввод	M 32
Основной материал	Нейлон 6	Диаметр уплотнительного кольца	42.50 mm
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	M 32

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

KSWN M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

