## Справочный листок технических дан-

#### **KSWN M63**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Подобно иллюстрации







Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Версия	KSWN (плоская прокладка— нейлоновая), Уплотнительное кольцо, М 63, Нейлон 6
Заказ №	<u>1076660000</u>
Тип	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
Кол.	25 Штука

## Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертиф	рикаты
--------	--------

ROHS

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	3.63 g		

Рабочая температура -40 °С...135 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Общие данные

Силикон	Нет	Количество жил	1
Температурный диапазон, макс	135 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	 Кабельный ввод	M 63
Основной материал	Нейлон 6		79.40 mm
Резьба (наружная)	M 63	Резьба (внутренняя)	M 63

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

# Справочный листок технических данных

### Weidmüller **₹**

**KSWN M63** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

