

KSP EL90

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	KSP (защитная оболочка Kipron), Защитный колпачок, ПВХ
Заказ №	1076790000
Тип	KSP EL90
GTIN (EAN)	4032248838608
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	285 mm	Высота (в дюймах)	11.2204 inch
Длина	280 mm	Длина (в дюймах)	11.0236 inch
Толщина стенок, мин.	2 mm	Толщина стенок, макс.	2 mm
Масса нетто	123 g		

Температуры

Рабочая температура	-25 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Нет	Наружный диаметр	94 mm
Температурный диапазон, макс..	70 °C	Температурный диапазон, мин.	-25 °C
Галогены	Нет	Толщина	2.00 mm
Основной материал	ПВХ	Внутренний диаметр D2	90.00 mm
Расстояние, внутренний размер B	140.00 mm	Твердость (Shore A)	65

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

Изображения

