

## Изображение изделия



Распределение или умножение потенциала среди смежных клеммных блоков реализуется через перемычку. Это позволяет избежать дополнительных усилий при монтаже. Надежность контакта в клеммных блоках гарантирована даже при разветвлении полюсов. В нашем ассортименте представлены вставные и привинчиваемые винтовые системы перемычек для модульных клеммных блоков.

### Основные данные для заказа

Версия	Перемычка (клемма), привинченный, желтый, 125 А, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 16.00, Изолированный: Да, Ширина: 9 mm
Заказ №	<a href="#">1079300000</a>
Тип	WQV 35N/3
GTIN (EAN)	4008 1903 78288
Кол.	20 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	20.95 mm	Глубина (дюймов)	0.8248 inch
Высота	44.8 mm	Высота (в дюймах)	1.7638 inch
Ширина	9 mm	Ширина (в дюймах)	0.3543 inch
Масса нетто	16 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-60 °C...85 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

**Общие сведения**

Количество полюсов	3	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------	---	-----------------------	-------------------------

**Параметры системы**

Исполнение	для клемм
------------	-----------

**Размеры**

Шаг в мм (P)	16.00 mm
--------------	----------

**Расчетные данные**

Номинальное напряжение	400 V	Номинальный ток	125 A
------------------------	-------	-----------------	-------

**Характеристики материала**

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

**WQV 35N/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Режущий инструмент и инструмент для пробивки отверстий для перемычек в клеммах



- для перемычек Weidmüller серии Z
- для перемычек от WQV 2.5 до WQV 35
- для диапазона перемычек клеммы WSI 6

### Основные данные для заказа

Тип	WAW 1 NEUTRAL	Версия	
Заказ №	<a href="#">9004500000</a>	Другие инструменты	
GTIN (EAN)	4008190053925		
Кол.	1 ST		