

## Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klirron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
Заказ №	<a href="#">1080100000</a>
Тип	WSH 5
GTIN (EAN)	4008190965143
Кол.	10 Штука

**WSH 5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	39 mm	Глубина (дюймов)	1.5354 inch
Высота	99 mm	Высота (в дюймах)	3.8976 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	9.75 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Рабочая температура	-50 °C...120 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	120 °C		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Вид монтажа	зафиксированный

### Общие сведения

Количество полюсов	1	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35		

### Параметры системы

Исполнение	для монтажных реек	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
------------	--------------------	----------------------------------	-------

### Размеры

Шаг в мм (P)	8.00 mm	Монтажное смещение	56 mm
--------------	---------	--------------------	-------

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## WSH 5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

### Основные данные для заказа

Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	Версия
Заказ №	<a href="#">0259800000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190049300	3 мм, Латунь
Кол.	1 М	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0348900000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь
Кол.	25 М	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0357400000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 мм, Медь
Кол.	1 М	
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">0438000000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190080938	3 мм, Сталь
Кол.	25 М	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	<a href="#">0571300000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 мм, Медь
Кол.	1 М	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	<a href="#">1071200000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 мм, Медь
Кол.	1 М	
Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280200000</a>	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 мм,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 мм, Медь
Кол.	10 М	
Тип	ESCH 1 M	Версия
Заказ №	<a href="#">0280300000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 мм, Глубина: 2
GTIN (EAN)	4008190143053	мм, Сталь
Кол.	10 М	