### **HDC IP68 04A AS**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 1, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состоя- нии, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>1081470000</u>
Тип	HDC IP68 04A AS
GTIN (EAN)	4032248844098
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Силикон

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Допуски к эксплуатации			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
			,
лубина	50 mm	Глубина (дюймов)	1.9685 inch
Высота	24 mm	Высота (в дюймах)	0.9449 inch
<b>Ширина</b>	36 mm	Ширина (в дюймах)	1.4173 inch
азмеры крепежа, ширина	30 mm	Масса нетто	44 g
- емпературы			
] Предельная температура	-50 °C 125 °C		
Экологическое соответствие	изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключен	ия	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
имическая стойкость	Вещество	Ацетон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Масло для дизе.	льных двигателей
	Химическая устойчивость	Нестабильность	,
	Вещество	Этиловый спирт	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Трансмиссионн	ое масло
	Химическая устойчивость	Условная стойко	ость
	Вещество	Гидравлическое	е масло
	Химическая устойчивость	Условная стойко	ость
	Вещество	Бензин	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	,
	Вещество	Отпотевшее мас	сло
	Химическая устойчивость	Условная стойко	ость
	Вещество	Высокосортный	бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Вода	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	УФ	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Озон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
абаритные размеры			
Расстояние между отверстиями, длина A2	30 mm	Длина корпуса	50 mm
Высота корпуса В	24 mm		
<b>Лсполнение</b>			
			.,
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
1сполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
ипоразмер установки	1	Тип	Навесной (проходной
Иополионие окоби	Ринтороо осолиноние	Vплотионио	Силикон

Исполнение скобы

Статус каталога / Изображения

Уплотнение

Винтовое соединение





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические да	анные	······································	
Цвет (RAL)	RAL 9011	BG	1
Подходит для ModuPlug®	Нет		
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Да
Важное примечание  Сведения об изделии	При установка корпусов с	DARIUTA 22 DINAPIMILULIM NACDON	пожением плоской прокладки.
Классификации	при установке корпусов с	подите за правильным распол	ожением плоской проследки.
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

## Weidmüller **3**

### **HDC IP68 04A AS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

ww.wei	dmuel	ler.cc	m

Изображения	www.weidmueller.com





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### Фланцевые уплотнения

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC FLDG 04A IP68	Версия
Заказ №	1987450000	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379266	
Кол.	10 ST	

### Кольцевые уплотнения ІР68

К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 04A IP68	Версия
Заказ №	<u>1987460000</u>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379259	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения