HDC IP68 10B AS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 4, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>1081520000</u>
Тип	HDC IP68 10B AS
GTIN (EAN)	4032248844272
Кол.	1 Штука

HDC IP68 10B AS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	29.5 mm	Высота (в дюймах)	1.1614 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	83 mm
Масса нетто	170 g		

Температуры

Предельная температура -50 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%		
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Масло для дизельных двигателей	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Этиловый спирт	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Трансмиссионное масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Гидравлическое масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Бензин	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Отпотевшее масло	
	Химическая устойчивость	Условная стойкость	
	Вещество	Высокосортный бензин	
	Химическая устойчивость	Нестабильность	
	Вещество	Вода	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	УФ	
	Химическая устойчивость	Стойкость	
	Вещество	Озон	
	Химическая устойчивость	Стойкость	

Габаритные размеры

Расстояние между отверстиями, длина 83 mm Длина корпуса 144 mm

Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть	Исполнение корпуса	Корпус для настенного
			монтажа
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный

Статус каталога / Изображения



ECLASS 15.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Типоразмер установки	4	Тип	Навесной (проходной)
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Уплотнение	Силикон
Цвет (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	4
Подходит для ModuPlug®	Да		
Общие данные			
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие
Вид защиты	IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии	Корпуса ЭМС	Да
Важное примечание			
Сведения об изделии	При установке корпусов сл	педите за правильным распол	ожением плоской прокладки.
Классификации			
FTIM 6.0	FC000437	FTIM 7.0	FC000437
	EC000437 EC000437	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000437 EC000437
ETIM 8.0		ETIM 9.0	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000437	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC000437
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	EC000437 EC000437	ETIM 9.0	EC000437 27-44-02-02

27-44-02-02

Weidmüller **3**


HDC IP68 10B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фланцевые уплотнения



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC FLDG 10B IP68	Версия
Заказ №	<u>1987500000</u>	Аксессуар, Аксессуары для корпус
GTIN (EAN)	4050118379211	
Кол.	10 ST	

Кольцевые уплотнения ІР68



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость. Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 10B IP68	Версия
Заказ №	<u>1987510000</u>	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379228	
Кол.	10 ST	

Статус каталога / Изображения