## Справочный листок технических данных

### **BFEH 1/WSH**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия








Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Крепление, Металл		
Заказ №	<u>1082400000</u>		
Тип	BFEH 1/WSH		
GTIN (EAN)	4008190989057		
Кол.	10 Штука		

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

DOLLE	C				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Глубина	31 mm	Глубина (дюймов)	1.2205 inch		
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch		
Ширина	13.5 mm		0.5315 inch		
Масса нетто	13.3 g				
Температуры					
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения				
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%				
Дополнительные техничес	ские данные				
Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж		
Проверенное на взрывозащищенн исполнение	ость Нет	_	morriax		
Общие сведения					
Указание по установке	Непосредственный монтаж				
Параметры системы					
Исполнение	Крепежная скоба				
Размеры					
Шаг в мм (Р)	31.00 mm				
	ıa				
Основной материал	Металл	Цветовой код	серый		
Классификации	Words in	цьоговой код	ССРЫЙ		
тичниции					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		