#### **HDC IP68 24B COVER**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Новые корпусы RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69К, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

#### Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP66, IP68, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Винтовое соединение, Стандартный
Заказ №	<u>1083090000</u>
Тип	HDC IP68 24B COVER
GTIN (EAN)	4032248846726
Кол.	1 Штука

#### **HDC IP68 24B COVER**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

#### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

#### Размеры и массы

Глубина	191 mm	Глубина (дюймов)	7.5197 inch
Высота	31 mm	Высота (в дюймах)	1.2205 inch
Ширина	58 mm		2.2835 inch
Масса нетто	180.4 g		

#### Температуры

Предельная температура -50 °С ... 125 °С

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%	
Химическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Масло для дизельных двигателей
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Стойкость

#### Габаритные размеры

Длина корпуса	191 mm	Высота корпуса В	31 mm

#### Исполнение

Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Крышка	Момент затяжки	6.5 Nm
Исполнение корпуса	Крышка для нижней части корпуса	Исполнение затворной системы	Винтовое соединение
Конструкция	Стандартный	Типоразмер установки	8
Тип	Крышка	Исполнение скобы	Винтовое соединение

Дата создания 28.11.2025 10:48:11 МЕХ

Статус каталога / Изображения



#### **HDC IP68 24B COVER**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

иниевое литье под нием
P68, во јенном состоянии
авеющая сталь
0437
0437
-02-02
-02-02
-02-02
-02-02

## Weidmüller **₹**


#### **HDC IP68 24B COVER**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Изображения



## Weidmüller **3**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## HDC IP68 24B COVER

### Аксессуары

#### Комплект торцовых ключей



1 ST

Кол.

Торцовый ключ из хромованадиевой стали, закаленной по всему объему, изготовлен согласно DIN ISO 2636 L (DIN 911), высококачественная обработка поверхности.

#### Основные данные для заказа

 Тип
 SK WSD-S 1,5-10,0
 Версия

 Заказ №
 9008850000
 Mounting tool

 GTIN (EAN)
 4032248266609