

Справочный листок технических данных

WAD 16N GE BED

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Крышка клеммы, желтый, PA 66, Высота: 39 mm, Ширина: 15.8 mm, Глубина: 5.51 mm, V-2
Заказ №	1083600000
Тип	WAD 16N GE BED
GTIN (EAN)	4032248032648
Кол.	50 Штука



WAD 16N GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.51 mm	Глубина (дюймов)	0.2169 inch
Высота	39 mm	Высота (в дюймах)	1.5354 inch
Ширина	15.8 mm	Ширина (в дюймах)	0.622 inch
Масса нетто	1.13 g		

Температуры

Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.	100 °C		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	закрепленный	Указание по установке	Непосредственный монтаж

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

Размеры

Шаг в мм (P)	15.00 mm
--------------	----------

Характеристики материала

Основной материал	PA 66	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		