Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Шина, Сталь, оцинкованная
Заказ №	<u>1083900000</u>
Тип	SMSE WSH U1 MT
GTIN (EAN)	4008190065515
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
F	104	F	E 0750 in ab
Глубина	134 mm	Глубина (дюймов)	5.2756 inch
Высота	134 mm 10 mm	Высота (в дюймах)	5.2756 inch
Ширина Масса нетто	56.67 g	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
	50.07 g		
Температуры			
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура хранения	-23 033 0	температура окружающей среды	-5 C40 C
Экологическое соответсти	вие изделия		
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклк	очения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0.1 wt%		
		<u> </u>	
Дополнительные техничес	жие данные		
Указание по установке	Непосредственный	Проверенное на взрывозащищенност	ь Нет
,	монтаж	исполнение	
Общие сведения			
Указание по установке	Непосредственный	Поверхность	оцинкованный
	монтаж		
Характеристики материал	ıa		
Основной материал	Столи оницикоронноя	Попорущост	ou wa wa na u u u w
Цветовой код	Сталь, оцинкованная серый	Поверхность	оцинкованный
Зажимаемые провода (рас	счетное соединение)		_
Вид соединения	прочее		
Классификации			
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		-

Справочный листок технических данных

SMSE WSH U1 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

	Д	
Тип	SA 3.00X10.00X1000 CUZN	Версия
Заказ №	0259800000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190049300	3 mm, Латунь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 mm, Медь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0357400000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190169572	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Версия
Заказ №	0438000000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190080938	3 mm, Сталь
Кол.	25 M	
Тип	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0571300000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190015039	6 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	SSCH 7.3X1.2X1000	Версия
Заказ №	1071200000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190279172	1.2 mm, Медь
Кол.	1 M	
Тип	NSCH 1M	Версия
Заказ №	0280200000	Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 mm,
GTIN (EAN)	4008190012953	Глубина: 2 mm, Медь
Кол.	10 M	

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

10 ST

Основные данные для заказа

 Тип
 BS 35/WSH 2
 Версия

 Заказ №
 1760720000
 Аксессуар, Крепежный комплект, Сталь

 GTIN (EAN)
 4008190068714

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

 Тип
 ESCH 1 M
 Версия

 Заказ №
 0280300000
 Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 mm, Глубина: 2

 GTIN (EAN)
 4008190143053
 mm, Сталь

 Кол.
 10 М

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

 Тип
 BFEH 1/WSH
 Версия

 Заказ №
 1082400000
 Аксессуар, Крепление, Металл

 GTIN (EAN)
 4008190989057

 Кол.
 10 ST

Дата создания 14.11.2025 09:30:34 МЕZ