

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Klirron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Версия | Аксессуар, Шина, Сталь, оцинкованная |
| Заказ № | 1083900000 |
| Тип | SMSE WSH U1 MT |
| GTIN (EAN) | 4008 1900655 15 |
| Кол. | 10 Штука |

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 134 mm | Глубина (дюймов) | 5.2756 inch |
| Высота | 134 mm | Высота (в дюймах) | 5.2756 inch |
| Ширина | 10 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch |
| Масса нетто | 56.67 g | | |

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж Проверенное на взрывозащищенность Нет

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж Поверхность оцинкованный

Характеристики материала

Основной материал Сталь, оцинкованная Поверхность оцинкованный
Цветовой код серый

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения прочее

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины




Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SA 3.00X10.00X1000 CUZN... | Версия |
| Заказ № | 0259800000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190049300 | 3 мм, Латунь |
| Кол. | 1 М | |
| Тип | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0348900000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | 3 мм, Медь |
| Кол. | 25 М | |
| Тип | SSCH 15X6X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0357400000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190169572 | 6 мм, Медь |
| Кол. | 1 М | |
| Тип | SSCH 10X3X1000 ST/ZN | Версия |
| Заказ № | 0438000000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190080938 | 3 мм, Сталь |
| Кол. | 25 М | |
| Тип | SSCH 6X6X1000 CU/SN | Версия |
| Заказ № | 0571300000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190015039 | 6 мм, Медь |
| Кол. | 1 М | |
| Тип | SSCH 7.3X1.2X1000 | Версия |
| Заказ № | 1071200000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: |
| GTIN (EAN) | 4008190279172 | 1.2 мм, Медь |
| Кол. | 1 М | |
| Тип | NSCH 1M | Версия |
| Заказ № | 0280200000 | Сборная шина (клемма), естественного цвета, Высота: 15 мм, |
| GTIN (EAN) | 4008190012953 | Глубина: 2 мм, Медь |
| Кол. | 10 М | |

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klirpon® Connest идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

SMSE WSH U1 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Тип | BS 35/WSH 2 | Версия |
| Заказ № | 1760720000 | Аксессуар, Крепежный комплект, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190068714 | |
| Кол. | 10 ST | |

Шины




Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ESCH 1 M | Версия |
| Заказ № | 0280300000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 12 mm, Глубина: 2 mm, Сталь |
| GTIN (EAN) | 4008190143053 | |
| Кол. | 10 M | |

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Тип | BFEH 1/WSH | Версия |
| Заказ № | 1082400000 | Аксессуар, Крепление, Металл |
| GTIN (EAN) | 4008190989057 | |
| Кол. | 10 ST | |