

IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
| Заказ № | 1096150000 |
| Тип | IE-BIC-HYB-P-0,5-300 |
| GTIN (EAN) | 4032248869114 |
| Кол. | 300 Штука |

IE-BIC-НУВ-Р-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | |
|-------------|--------|
| Масса нетто | 0.29 g |
|-------------|--------|

Температуры

| | |
|----------------------|---------------------|
| Температура хранения | Рабочая температура |
| Температура монтажа | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Электрические свойства

| | |
|------------------------|------|
| Номинальное напряжение | 24 V |
|------------------------|------|

Общие данные

| | | | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG) | AWG 20 | Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG) | AWG 24 |
| Экранирование | неэкранированный | Категория | прочее |
| Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 0.5 mm ² | Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0.2 mm ² |
| Соединение 2 | Crimp | | |

Важное примечание

| | |
|---------------------|---|
| Сведения об изделии | Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14 |
|---------------------|---|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |


IE-BIC-HUB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BIC-HYB-P-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | HTF HYB | Версия | |
| Заказ № | 1119580000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, | |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 | 0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp | |
| Кол. | 1 ST | | |