

Справочный листок технических данных

IE-CD-MA

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: у Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная опора, FreeCon, IP65
Заказ №	1099580000
Тип	IE-CD-MA
GTIN (EAN)	4032248874040
Кол.	10 Штука



Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	35 mm	Ширина (в дюймах)	1.378 inch
Длина	112 mm	Длина (в дюймах)	4.4094 inch
Масса нетто	42.9 g		

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты


Сертификат № (cULus)	E316369
----------------------	---------

Классификации

ETIM 8.0	EC002625	ETIM 9.0	EC002625
ETIM 10.0	EC002625	ECLASS 14.0	27-18-28-07
ECLASS 15.0	27-18-28-07		


Изображения

Чертеж



Dimensioned drawing

Чертеж



Installation drawing

Чертеж

