

IE-KSF-PKV14M-KLROB-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE

Основные данные для заказа

Заказ №	1103660100
Тип	IE-KSF-PKV14M-KLROB-10M
GTIN (EAN)	4032248918409
Кол.	1 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	1287 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------------	--

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------------	--

Электрические свойства

Рабочее напряжение	30
--------------------	----

Конструкция кабеля

Цвет оболочки	черный (аналогично RAL 9005)	Диаметр оболочки, макс.	9.3 mm
---------------	------------------------------	-------------------------	--------

Механические свойства и свойства материала кабеля

Радиус изгиба мин., повторяющийся	10 x диаметр кабеля	Радиус изгиба мин., однократный	5 x диаметр кабеля
-----------------------------------	---------------------	---------------------------------	--------------------

Электрические свойства кабеля

Рабочее напряжение	30
--------------------	----

Классификации

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

