

**THM EL VIN 24 WS 3L 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Индивидуальная маркировка: EL

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки. При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | THM, Маркировочные элементы для устройств, 24 x , белый |
| Заказ №    | <a href="#">1105550000</a>                              |
| Тип        | THM EL VIN 24 WS 3L 30M                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248880768   |
| Кол.       | 1 ROL   |

## THM EL VIN 24 WS 3L 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.08 mm  | Глубина (дюймов)  | 0.0031 inch |
| Высота      | 24 mm    | Высота (в дюймах) | 0.9449 inch |
| Длина       | 30000 mm | Длина (в дюймах)  | 1181.1 inch |
| Масса нетто | 380 g    |                   |             |

## Температуры

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Маркировочные элементы для устройств

|          |    |
|----------|----|
| Галогены | Да |
|----------|----|

## Общие данные

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Клей   | Полиакрилат, клейкие  |                     |
| Количество на лист                                       | 1   |                     |
| Метод выполнения печати                                  | Метод термопереноса   |                     |
| Исполнение   | В виде бесконечной ленты, самоклеящийся                                   |                     |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | НВ  |                     |
| Температурный диапазон, макс..                           | 80 °C   |                     |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C  |                     |
| Цветовой код   | белый   |                     |
| Галогены   | Да  |                     |
| Длина  | 30000 mm  |                     |
| Основной материал  | Пленка виниловая  |                     |
| Напечатанные символы                                     | без   |                     |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | Этикетки на катушке |
| Сертификация по стандарту UL 969 совместимый принтер     | Нет<br><a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Label reel = Device markers   |                     |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...80 °C   |                     |
| Количество на один рулон                                 | 1   |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



**THM EL VIN 24 WS 3L 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM 110/360 SW       | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |