

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Новые корпуса RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69K, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC- устойчивости.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 8, Вид защиты: IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии, Контррама, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: попе
Заказ №	1110920000
Тип	HDC IP68 24B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886982
Кол.	1 Штука

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	156 mm	Глубина (дюймов)	6.1417 inch
Высота	17 mm	Высота (в дюймах)	0.6693 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Размеры крепежа, высота	32 mm	Размеры крепежа, ширина	130 mm
Масса нетто	88 g		

Температуры

Предельная температура -50 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Габаритные размеры

Расстояние между отверстиями, длина A2	130 mm	Кабельный вход	Нет
Длина корпуса	156 mm	Высота корпуса B	17 mm

Исполнение

Кабельные вводы, количество	0	Типоразмер кабельных вводов	none
Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть	Крышка	без крышки
Количество кабельных входов сбоку	0	Исполнение корпуса	Контррама
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Конструкция	Стандартный
Типоразмер установки	8	Кабельный вход	Нет
Тип	Навесной (проходной)	Уплотнение	без уплотнения
Цвет (RAL)	RAL 7001, RAL 9005	BG	8
Подходит для ModuPlug®	Да		

Общие данные

Поверхность необработанный Вид защиты IP66, IP68, IP69, во вставленном состоянии

Классификации

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

