

**HTF HYB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Обжим FoderBcrimp
Заказ №	<a href="#">1119580000</a>
Тип	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
Кол.	1 Штука

## НТФ НУВ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Размеры и массы

Ширина	200 mm	Ширина (в дюймах)	7.874 inch
Масса нетто	443.2 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

### Технические данные

Описание артикула	Инструмент для обжима	Исполнение	механическая, без сменных вставок
-------------------	-----------------------	------------	-----------------------------------

### Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>
--	-------------------	---------------------------------------	----------------------

### Характеристики инструмента — обжим

Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	1 mm <sup>2</sup>	Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>
Вид/профиль обжима	Обжим FoderVcrimp		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

Изображения

