BG GH 10P 4XVG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Kopпycы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Версия	Kopnyca FieldPower®, 181 mm, 223 mm, 42 mm, IP65, в комплексном состоянии, армиро- ванный стекловолокном поликарбонат, черный
Заказ №	<u>1121990000</u>
Тип	BG GH 10P 4XVG PT6
GTIN (EAN)	4032248903030
Кол.	10 Штука



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

BG GH 10P 4XVG PT6

Технические данные

(C	е	p	T	И	þ)	11	K	a	T	Ы	ı

Јопуски к эксплуатации	(U)
	LISTED

	EIGTED	
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (UL)	E256877	

Размеры и массы

Глубина	42 mm	Глубина (дюймов)	1.6535 inch
Высота	181 mm	Высота (в дюймах)	7.126 inch
Ширина	223 mm	Ширина (в дюймах)	8.7795 inch
Масса нетто	367 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C85 °C	Рабочая температура	-20 °C80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	210f646e-64fd-46de-9a7c-8dff222ea2cb

Кабельный ввод

Кабельные вводы, количество	4	Область зажима кабельного ввода,	6 mm
		мин.	
Материал кабельного ввода	Полиамид 6	Область зажима кабельного ввода,	12 mm
		макс.	

Общие данные

Основной материал	Поликарбонат,	Материал корпуса	армированный
	армированный		стекловолокном
	стекловолокном		поликарбонат
Силикон	Нет	Цветовой код	черный
Вид защиты	IP65, в комплексном	Класс пожаростойкости UL 94	5VA
	состоянии		
Вид монтажа	Крепление на винтах,	С кабельным вводом	Да
	Крепежные кронштейны	•	

Классификации

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

BG GH 10P 4XVG PT6

Изображения

Размер отверстия



BG GH 10P 4XVG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Адаптеры



Адаптер НQ для FieldPower®
Монтаж без использования инструментов, подобно кабельному уплотнению FieldPower
Подходит для вставок штепсельных разъемов НQ 4/2, HQ 8 и HQ 17

Вариант исполнения с запираемой защитной крышкой (защита от включения в соответствии с EN 60204-1)

Основные данные для заказа

Тип	BG ARGH HQP ALU PT6	Версия
Заказ №	<u>1532200000</u>	Адаптер, Уплотнительная вставка Field Power®, Адаптер HQ, IP65,
GTIN (EAN)	4050118337433	с соответствующим корпусом, Поликарбонат, армированный
Кол.	1 ST	стекловолокном, Блокируемый: Нет
Тип	BG ARGH HQP ALU PT6 CS	Версия
Тип Заказ №	BG ARGH HQP ALU PT6 CS 1532210000	Версия Адаптер, Уплотнительная вставка Field Power®, Адаптер HQ, IP65,

AC



Распределение электроэнергии с использованием необработанных кабелей сечением от 1,5 до 6 мм². Подача электропитания/Т-образный отвод посредством соединения PUSH IN (0,5-10 мм²) и/или вставное соединение (0,5-4 мм²). Цветная маркировка обеспечивает четкое распределение проводов.

- Электропитание
- Распределение питания
- Разветвление системы электропитания

Основные данные для заказа

Тип	PT6	Версия	
Заказ №	<u>1957620000</u>	Контактный элемент FieldPower®, Переменный ток, IP20,	
GTIN (EAN)	4032248642489	Соединение путем прорезания изоляции (IDC), PUSH IN,	
Кол.	1 ST	Количество полюсов (текст): 5	

DC



Распределение электроэнергии с использованием необработанных кабелей сечением от 1,5 до 6 мм². Подача электропитания/Т-образный отвод посредством соединения PUSH IN (0,5-10 мм²) и/или вставное соединение (0,5-4 мм²). Цветная маркировка обеспечивает четкое распределение проводов.

- Электропитание
- Распределение питания
- Разветвление системы электропитания

BG GH 10P 4XVG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	PT6 DC	Версия	
Заказ №	1126840000	Контактный элемент FieldPower®, DC, IP20, Соединение путем	
GTIN (EAN)	4032248908462	прорезания изоляции (IDC), PUSH IN, Количество полюсов (текст):	
Кол.	1 ST	5	

AC/DC



Распределение электроэнергии с использованием необработанных кабелей сечением от 1,5 до 6 мм². Подача электропитания/Т-образный отвод посредством соединения PUSH IN (0,5-10 мм²) и/или вставное соединение (0,5-4 мм²). Цветная маркировка обеспечивает четкое распределение проводов.

- Электропитание
- Распределение питания
- Разветвление системы электропитания

Основные данные для заказа

Тип	PT6 230/BUS	Версия
Заказ №	1269960000	Контактный элемент FieldPower®, ACAC/DC, IP20, Соединение
GTIN (EAN)	4050118058239	путем прорезания изоляции (IDC), PUSH IN, Количество полюсов
Кол.	1 ST	(текст): 5
Тип	PT6 DC 1/2/PE/3/4	Версия
		·
Заказ №	<u>1534930000</u>	Контактный элемент FieldPower®, DC, IP20, Соединение путем
Заказ № GTIN (EAN)	<u>1534930000</u> 4050118338775	Контактный элемент FieldPower®, DC, IP20, Соединение путем прорезания изоляции (IDC), PUSH IN, Количество полюсов (текст):

Клеммные рейки для нижних деталей корпуса



Широкий выбор аксессуаров для распределительных коробок FieldPower ${\bf @}$.

Кабельные уплотнения, клеммные рейки, блокирующие элементы и многое другое.

Основные данные для заказа

Тип	TS 35 PT6	Версия
Заказ №	<u>1170690000</u>	Клеммная рейка Field Power®, Сталь, оцинкованная, 54 mm, для
GTIN (EAN)	4032248962532	основания
Кол.	10 ST	

Дата создания 07.11.2025 12:19:06 MEZ

BG GH 10P 4XVG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнения



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей Уплотнители поставляются с соединительной резьбой М16 и М20 Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель

Основные данные для заказа

Тип	DG D0 PT6	Версия	
Заказ №	4323240000	Уплотнительная вставка Field Power®, Глухое уплотнение, IP65, с	
GTIN (EAN)	4032248641246	соответствующим корпусом, ЭПДМ	
Кол.	10 ST		
Тип	DG M16 PT6	Версия	
Заказ №	<u>2545540000</u>	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение с	
GTIN (EAN)	4050118555523	соединительной резьбой, IP65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	1 ST	эпдм	
Тип	DG M20 PT6	Версия	
Заказ №	<u>2545550000</u>	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение с	
GTIN (EAN)	4050118555530	соединительной резьбой, IP65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	1 ST	эпдм	
Тип	RKDG D9 PT6	Версия	
Заказ №	<u>4329610000</u>	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,	
GTIN (EAN)	4032248668687	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	10 ST	эпдм	
Тип	RKDG D11 PT6	Версия	
Заказ №	4323210000	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,	
GTIN (EAN)	4032248641215	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	10 ST	эпдм	
Тип	RKDG D13 PT6	Версия	
Заказ №	4323230000	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,	
GTIN (EAN)	4032248641239	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	10 ST	эпдм	
Тип	RKDG D15 PT6	Версия	
Заказ №	4323220000	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,	
GTIN (EAN)	4032248641222	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	10 ST	эпдм	
Тип	RKDG D17 PT6	Версия	
Заказ №	4324010000	Уплотнительная вставка Field Power®, Складное уплотнение, IP65,	
GTIN (EAN)	4032248641284	с соответствующим корпусом, IP 65, с соответствующим корпусом,	
Кол.	10 ST	эпдм	
Тип	RKDG D18 WG PT6	Версия	
Заказ №	<u>2491870000</u>	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение, IP54, с	
GTIN (EAN)	4050118501537	соответствующим корпусом, ЭПДМ	
Кол.	10 ST		
Тип	RKDG 2XD8.5 WG PT6	Версия	
Заказ №	1114530000	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение, IP54, с	
GTIN (EAN)	4032248892624	соответствующим корпусом, ЭПДМ	
Кол.	10 ST		

Дата создания 07.11.2025 12:19:06 MEZ

BG GH 10P 4XVG PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Функциональная крышка



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

Тип	GHDE 10P HO ON/OFF PTS4	Версия	
Заказ №	8000005211	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 122 mm, IP65, в	
GTIN (EAN)	4050118048568	комплексном состоянии, армированный стекловолокном	
Кол.	1 ST	поликарбонат, черный, Сервисный выключатель	

Generation 1



Корпусы FieldPower® очень прочные и отвечают самому высокому классу горючести UL 5 BA.

- Модуль монтажной рейки "TS 35 PT6" и блок контактов PT6 обеспечивает простую фиксацию.
- Подвижные уплотнения дают возможность использования вставных предварительно разделанных кабелей.
- Варианты исполнения с высокой крышкой обеспечивают установку устройства. Для выбора кабельных уплотнений смотрите раздел аксессуаров.

Основные данные для заказа

ОСНОВНЕ	ые данные для заказа	
Тип	BG GHDE 10P HO GK PT6	Версия
Заказ №	2486990000	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4050118497595	комплексном состоянии, Поликарбонат, прозрачный
Кол.	5 ST	
Тип	BG GHDE 10P HO PT6	Версия
Заказ №	1121950000	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 87 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4032248903016	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	10 ST	поликарбонат, черный
Тип	BG GHDE 10P PT6	Версия
Заказ №	1122200000	Корпуса FieldPower®, 181 mm, 192 mm, 25 mm, IP65, в
GTIN (EAN)	4032248903207	комплексном состоянии, армированный стекловолокном
Кол.	10 ST	поликарбонат, черный





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Уплотнения



Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей Уплотнители поставляются с соединительной резьбой М16 и М20 Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель

Основные данные для заказа

Тип	RKDG D24 WG PT6	Версия
Заказ №	<u>1069060000</u>	Уплотнительная вставка Field Power®, Уплотнение, IP54, с
GTIN (EAN)	4032248827053	соответствующим корпусом, ЭПДМ
Кол	10 ST	