

Справочный листок технических данных

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP 65
Заказ №	1122710000
Тип	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Кол.	1 Штука



IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

Размеры и массы

Глубина	28.2 mm
Высота	52 mm
Ширина	41 mm
Масса нетто	243.48 g

Глубина (дюймов)	1.1102 inch
Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина (в дюймах)	1.6142 inch

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Технические данные соединения RJ45

Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Сопротивление изоляции (соединение > 500 МΩ RJ45)		Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC

Сопротивление контактов (соединение ≤ 20 mΩ
RJ45)

Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
--	-----

Общие данные

Цветовой код	серебряный	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид защиты	IP 65
Циклы коммутации	750		

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия
Заказ №	1963900000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1963160000	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	