Справочный листок технических дан-

IE-CD-V04PRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

Основные данные для заказа

Версия	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP 65
Заказ №	<u>1122710000</u>
Тип	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

IE-CD-V04PRJ-C-MA



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты			
Допуски к эксплуатации	C UL US		
ROHS	Соответствовать		
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>		
Сертификат № (cULus)	E316369		
Размеры и массы			
Глубина	28.2 mm	Глубина (дюймов)	1.1102 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	243.48 g		
Температуры			
Температура хранения		Рабочая температура	-40 °C70 °C
Температура монтажа			
2			
Экологическое соответствие	в изделия		
Состояние соответствия RoHS	Coorners Byer 600 Hovelou	outuar .	
COCTORHUE COOTBETCTBUR ROTS REACH SVHC	Соответствует без исключ Нет SVHC выше 0,1 wt%	ения	
TIETOTT OVITO	THE OVITO BBILLE O, 1 WE 70		
Общие стандарты			
Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
Технические данные соедин	ения RJ45		,
			10001/20
Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
Сопротивление изоляции (соединениє RJ45)	e > 500 ΜΩ	Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC
Сопротивление контактов (соединени RJ45)	e≤ 20 mΩ		
Электрические свойства			
Допустимая токовая нагрузка при	1 A		
50 °C			
Общие данные			
Цветовой код	серебряный	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк,
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид защиты	окрашенный IP 65
Бид монтажа Циклы коммутации	750	элд осициты	00

Дата создания 01.12.2025 12:14:22 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

F0000F07
EC002597
EC002597
27-44-03-18
27-44-03-18
27-44-03-18
-

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия
Заказ №	<u>1963900000</u>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 ST	

Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия
Заказ №	<u>1963160000</u>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)
Кол.	10 ST	