

**IE-CD-V04PRJ-C-MA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединение, исполнение FreeCon для соединительных разъемов PushPull Var.4 согласно IEC 61076-3-106 из металла

**Основные данные для заказа**

Версия	Розетка, FreeCon, RJ45, Соединение, IP 65
Заказ №	<a href="#">1122710000</a>
Тип	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
Кол.	1 Штука

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E316369

## Размеры и массы

Глубина	28.2 mm	Глубина (дюймов)	1.1102 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	41 mm	Ширина (в дюймах)	1.6142 inch
Масса нетто	243.48 g		

## Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа		

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

## Технические данные соединения RJ45

Нагрузочная способность по току (соединение RJ45)	1 A	Пробивная прочность, контакт - контакт, мин. (соединение RJ45)	≥ 1000 V DC
Основной материал корпуса (соединение RJ45)	Цинковое литье под давлением	Категория (соединение RJ45)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Сопrotивление изоляции (соединение RJ45)	> 500 MΩ	Пробивная прочность, контакт - экранирование, макс. (соединение RJ45)	≥ 1500 V DC
Сопrotивление контактов (соединение RJ45)	≤ 20 mΩ		

## Электрические свойства

Допустимая токовая нагрузка при 50 °C	1 A
---------------------------------------	-----

## Общие данные

Цветовой код	серебряный	Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: литой под давлением цинк, окрашенный
Вид монтажа	Крепление на винтах	Вид защиты	IP 65
Циклы коммутации	750		

**Technical data**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

## IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Версия	
Заказ №	<a href="#">1963900000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок	
GTIN (EAN)	4032248646326		
Кол.	10 ST		

## Sets - RJ45



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PS-V04P-RJ45-FH	Версия	
Заказ №	<a href="#">1963160000</a>	Разъем RJ45, инструмент не требуется, Variant 4, Cat.6A / Class EA	
GTIN (EAN)	4032248651665	(ISO/IEC 11801 2010)	
Кол.	10 ST		