

Справочный листок технических данных

SAKEW 35

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Версия	Торцевая и разделительная пластина для клемм, серый, Высота: 50 mm, Ширина: 8.5 mm, V-0, PA 66/6
Заказ №	1129450000
Тип	SAKEW 35
GTIN (EAN)	4032248970612
Кол.	50 Штука



SAKEW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина с DIN-рейкой	31.5 mm	Высота	50 mm
Высота (в дюймах)	1.9685 inch	Ширина	8.5 mm
Ширина (в дюймах)	0.3346 inch	Масса нетто	5.56 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Блокировка	привертной
------------	------------

Общие сведения

Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	Концевой стопор	Требуется концевая пластина	Нет
Соединение PE	Нет	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35

Характеристики материала

Основной материал	PA 66/6	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		