

Справочный листок технических данных

IE-BI-USB-AB

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



USB-вставки для FrontCom®

Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип АВ
Заказ №	1131380000
Тип	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных

Weidmüller 

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E471884

Размеры и массы

Масса нетто	12.3 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура	-40 °C...70 °C
Температура монтажа	Влажность	0...93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид изделия	Матрица USB	Вид защиты	IP67, с корпусом
Тип вставки	Вставка (данные), SteadyTec		

Общие данные

Соединение 1	USB A	Соединение 2	USB B
Описание артикула	Розеточная вставка, тип AB	Монтаж	Тип А-В
Цветовой код	черный	Влажность	0...93 % отн. влажность
Основной материал корпуса	PC UL 94 VO	Экранирование	Сплошной корпус 360°
Вид защиты	IP67, с корпусом	Циклы коммутации	≥ 1500

Общие стандарты

Сертификат № (DNV)	TAIA000022B	Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-107
Сертификат № (cULus)	E471884		

Электрические свойства

Сопротивление контакта	≤ 30 mΩ	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 500 V DC
Сопротивление изоляции	≥ 1000 MΩ	Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C)	3 A

Важное примечание

Сведения об изделии	USB-вставки для FrontCom®
---------------------	---------------------------

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Справочный листок технических данных

IE-BI-USB-AВ

Weidmüller 


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с
медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный
GTIN (EAN)	4032248410361	соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный
Кол.	100 ST	