

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



USB-вставки для FrontCom®

Основные данные для заказа

Версия	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
Заказ №	1131380000
Тип	IE-BI-USB-AB
GTIN (EAN)	4032248911844
Кол.	1 Штука

IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

UL File Number Search [Сайт UL](#)

Сертификат № (cULus) E471884

Размеры и массы

Масса нетто 12.3 g

Температуры

Температура хранения Рабочая температура -40 °C...70 °C

Температура монтажа Влажность 0...93 % отн. влажность

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Вид изделия Матрица USB Вид защиты IP67, с корпусом

Тип вставки Вставка (данные),
SteadyTec

Общие данные

Соединение 1 USB A Соединение 2 USB B

Описание артикула Розеточная вставка, тип AB Монтаж Тип A-B

Цветовой код черный Влажность 0...93 % отн. влажность

Основной материал корпуса PC UL 94 V0 Экранирование Сплошной корпус 360°

Вид защиты IP67, с корпусом Циклы коммутации ≥ 1500

Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-107

Сертификат № (cULus) E471884

Электрические свойства

Сопротивление контакта ≤ 30 mΩ Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 500 V DC

Сопротивление изоляции ≥ 1000 MΩ Допустимая токовая нагрузка (до 90 °C) 3 A

Важное примечание

Сведения об изделии USB-вставки для FrontCom®

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Плоский кабельный наконечник, розеточная часть



Изолированные ножевые наконечники из ПВХ с медной гильзой

- Стандартные исполнения
- Без пайки
- С конической горловиной для ввода

Основные данные для заказа

Тип	LIF 1,5F288 R	Версия	
Заказ №	9200520000	Кабельный наконечник, Изолированный кабельный соединитель, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , красный	
GTIN (EAN)	4032248410361		
Кол.	100 ST		