

SRC-I QV S

Изображение изделия



Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES
DRI

Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCI, Перемычка
Заказ №	1132070000
Тип	SRC-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912087
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	CXI CCS 8P GY

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	6.6 g
-------------	-------

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...85 °C
Рабочая температура			

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о перемычках

Номинальный ток	12 A	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	белый
Количество перемкнутых клемм	8	Количество полюсов	8
Шаг в мм (P)	15.20 mm	Исполнение	можно подрезать по длине

Общие данные

Исполнение	можно подрезать по длине	Цветовой код	белый
------------	--------------------------	--------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	15.20 mm
--------------	----------


Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

Изображения

Пример использования


How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

Вставьте перемычки в кабельные соединения

Пример использования



Перемычка замыкается с таким же
соединением на соседнем основании