

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Перекрестное соединение для разъемов в D-SERIES
DRM

Основные данные для заказа

Версия	RIDERSERIES RCM, Перемычка
Заказ №	1132080000
Тип	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-06-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	CXM CCS 6P GY

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 5.72 g

Температуры

Температура хранения -40 °C...85 °C Температура окружающей среды -45 °C...70 °C
Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Данные о переключках

Номинальный ток	12 A	Изоляция	Да
Защита от прикосновения к опасным частям	Да	Цветовой код	белый
Количество перемкнутых клемм	6	Количество полюсов	6
Шаг в мм (P)	27.00 mm	Исполнение	можно подрезать по длине

Общие данные

Исполнение	можно подрезать по длине	Цветовой код	белый
------------	--------------------------	--------------	-------

Размеры

Шаг в мм (P) 27.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования


How to install cross connection



Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

Вставьте перемычки в кабельные соединения

Пример использования



Перемычка замыкается с таким же
соединением на соседнем основании