

Справочный листок технических данных

IE-BIC-HYB-P-0,2-300

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14

Основные данные для заказа

Версия	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
Заказ №	1135160000
Тип	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
Кол.	300 Штука

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.29 g
-------------	--------

Температуры

Температура хранения	Рабочая температура
----------------------	---------------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Электрические свойства

Номинальное напряжение	24 V
------------------------	------

Общие данные

Экранирование	незакранированный	Категория	прочее
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	0.2 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0.08 mm ²
Соединение 2	Crimp		

Важное примечание


Сведения об изделии	Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14
---------------------	---

Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Изображения

Габаритный чертеж



Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима контактов систем Weidmüller RSV и DSTV HD

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	HTF HYB	Версия
Заказ №	1119580000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248900626	0.08mm ² , 1mm ² , Обжим FoderBcrimp
Кол.	1 ST	