


**KDSU M63 BS O SC 2 G63S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



KDSU оснащен кольцом в виде усеченного конуса, что делает возможным подключение кабелей с броней из отдельных проводов, а также металлической фольги и проводов с плетеной броней. Тем самым обеспечивается проводящее соединение кабеля с кабельным вводом. Подключение небронированных кабелей и проводов также возможно. Кроме того, KDSU снабжен двумя отдельными уплотнениями для герметизации внешней и внутренней изоляции кабеля. Между внутренней и внешней изоляцией находится броня кабеля. Если заказывается кабельный ввод с уплотнением из неопрена, то возможна эксплуатация в температурном диапазоне от -35°C до +90°C. При выборе уплотнения из силикона гарантируется эксплуатация в температурном диапазоне от -60 °C до +180 °C. Из такого же материала изготавливается прилагаемое уплотнительное кольцо для кабельного ввода. Благодаря обоим уплотнительным материалам обеспечивается степень защиты IP 66 или IP 68 при погружении под воду на глубину 25 метров (2,5 бар). KDSU сертифицирован по виду защиты "взрывонепроницаемая оболочка" Ex d и виду защиты Ex e. Его, наряду с механической защитой кабелей и проводов, можно использовать для ЭМС-применений.

**Основные данные для заказа**

Версия	KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klirrop с двойным уплотнением), Кабельный ввод, прямой, M 63, 19 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 52.1 - OD max. 59.5 mm, ID min. 39.20 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ №	<a href="#">1136930000</a>
Тип	KDSU M63 BS O SC 2 G63S
GTIN (EAN)	4032248969722
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	<a href="#">E1W/63S/M63-WM</a>

**KDSU M63 BS 0 SC 2 G63S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Сертификаты IECESIR; SIRAATEX

Сертификаты EAC; ATEX; IECEX

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	125 mm	Высота (в дюймах)	4.9212 inch
Длина	125 mm	Длина (в дюймах)	4.9212 inch
Масса нетто	2768 g		

**Температуры**

Рабочая температура -60 °C...180 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением

Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

**Номер сертификата кабельного ввода**

Обозначение ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIC Da

Номер сертификата кабельного ввода IECEx CML 19.0109X (IECEX)

Сертификат № (IECEX) IECESIR05.0067X

Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1285X

Условия утверждения ATEX, IECEX

**Общие данные**

Наружный диаметр кабеля, макс.	59.5 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	52.1 mm
Внутренний диаметр кабеля, макс.	50.10 mm	Внутренний диаметр кабеля, мин.	39.20 mm
Уплотнительное кольцо	Силикон	Вид защиты с GWDR	IP66, IP68 — 2,5 бара
Броня кабеля, макс.	2.5 mm	Броня кабеля, мин.	0.1 mm
Температурный диапазон, макс..	180 °C	Температурный диапазон, мин.	-60 °C
Шаг резьбы	1.5 mm	Галогены	Нет
Размер под ключ 1	80 mm	Размер под ключ 2	80 mm
Вид защиты	IP66, IP68 — 2,5 бара	Кабельный ввод	метрический, латунь
Основной материал	Латунь	Уплотненная вставка	Силикон
Уплотнение	Силикон	Резьба (наружная)	M 63
Длина резьбы	19 mm	Глубина воды	25 m (30 Min.)
Тип армирования, краткосроч.	SWA, STA, SWB	Тип брони	Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой
Указания по установке	См инструкции по сборке	Размер защитного колпачка	EL80

**KDSU M63 BS 0 SC 2 G63S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		

## KDSU M63 BS 0 SC 2 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	SKMU M63 MS	Версия
Заказ №	<a href="#">1737050000</a>	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 63, 6 мм, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956523	никелированная
Кол.	25 ST	

### Стопорная зубчатая шайба



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	SZS M63	Версия
Заказ №	<a href="#">1736360000</a>	SZS (зубчатая шайба), Предохранительная зубчатая шайба, М 63,
GTIN (EAN)	4008190963569	Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Кол.	5 ST	

### Кольца заземления



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	EA-RING MS/M 63	Версия
Заказ №	<a href="#">1736540000</a>	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, М 63, Латунь
GTIN (EAN)	4008190963651	никелированная
Кол.	10 ST	

## KDSU M63 BS 0 SC 2 G63S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	KSWF M63	Версия	
Заказ №	<a href="#">1076730000</a>	KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно),	
GTIN (EAN)	4032248838653	Уплотнительное кольцо, М 63, Вулканизированная фибра	
Кол.	25 ST		

### Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	KSWN M63	Версия	
Заказ №	<a href="#">1076660000</a>	KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо,	
GTIN (EAN)	4032248838707	М 63, Нейлон 6	
Кол.	25 ST		

### Защитные колпачки



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

Тип	KSP EL80	Версия	
Заказ №	<a href="#">1076780000</a>	KSP (защитная оболочка Kipron), Защитный колпачок, ПВХ	
GTIN (EAN)	4032248838592		
Кол.	10 ST		