

VKSW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

Основные данные для заказа

Версия	Cable duct cutting device
Заказ №	1137530000
Тип	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Кол.	1 Штука

VKSW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

Размеры и массы

Глубина	290 mm
Высота	285 mm
Ширина	280 mm
Масса нетто	305 g

Глубина (дюймов)	11.4173 inch
Высота (в дюймах)	11.2204 inch
Ширина (в дюймах)	11.0236 inch

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Режущие инструменты

Ширина реза, макс.	125 mm
--------------------	--------

Классификации

ETIM 8.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691
ECLASS 15.0	21-04-50-03

ETIM 9.0	EC002691
ECLASS 14.0	21-04-50-03

Accessories

Принадлежности / запасные части



Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

Основные данные для заказа

Тип	ERME VKSW	Версия
Заказ №	1251270000	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
Кол.	1 ST	
Тип	SCHUTZPROFIL VKSW	Версия
Заказ №	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Кол.	1 ST	
Тип	VKSW HANDLE	Версия
Заказ №	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Кол.	1 ST	