

**VKSW**



Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

**Основные данные для заказа**

Версия	Cable duct cutting device
Заказ №	<a href="#">1137530000</a>
Тип	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	290 mm	Глубина (дюймов)	11.4173 inch
Высота	285 mm	Высота (в дюймах)	11.2204 inch
Ширина	280 mm	Ширина (в дюймах)	11.0236 inch
Масса нетто	305 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Режущие инструменты

Ширина реза, макс.	125 mm
--------------------	--------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

## VKSW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Принадлежности / запасные части



Резак кабель-каналов для ручной резки кабель-каналов и крышек шириной до 125 мм и толщиной стенки 2,5 мм. Только для пластмассы не армированной наполнителями.

- Резка без заусенцев или отходов
- Упор для установки длины (1000 мм) с направляющим устройством для точной резки по длине
- Блок настольного типа для крепления на верстаке или аналогичной рабочей поверхности
- Закалённые режущие кромки из специальной стали

### Основные данные для заказа

Тип	ERME VKSW	Версия
Заказ №	<a href="#">1251270000</a>	Spare cutting blade
GTIN (EAN)	4050118042436	
Кол.	1 ST	
Тип	SCHUTZPROFIL VKSW	Версия
Заказ №	<a href="#">2007400000</a>	
GTIN (EAN)	4050118392548	
Кол.	1 ST	
Тип	VKSW HANDLE	Версия
Заказ №	<a href="#">2886200000</a>	
GTIN (EAN)	4064675855200	
Кол.	1 ST	