

## HDC 04A CSB MALE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Промышленный соединительный разъем состоит из вставки соединительного разъема и защитного корпуса. Таким образом, вставка составляет центральную часть промышленного соединительного разъема, отвечающую за электрическую функцию. Вставки соединительных разъемов Weidmüller выполнены из высококачественных изоляционных материалов, которые позволяют проводить высокие напряжения даже в небольшом пространстве. Кроме того, весь наш ассортимент основывается на применении одного единственного вида пластмассы, включенного в реестр UL и пригодного для использования на железной дороге. Это обеспечивает неограниченное применение соединительных разъемов RockStar® во всех регионах мира.

### Основные данные для заказа

Версия	HDC - вставка, Штекер, Количество полюсов: 1, Обжимное соединение, Типоразмер установки: 1
Заказ №	<a href="#">1137720000</a>
Тип	HDC 04A CSB MALE
GTIN (EAN)	4032248919437
Кол.	1 Штука

## HDC 04A CSB MALE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	21 mm	Глубина (дюймов)	0.8268 inch
Высота	30 mm	Высота (в дюймах)	1.1811 inch
Ширина	21 mm	Ширина (в дюймах)	0.8268 inch
Масса нетто	8.5 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

### Габаритные размеры

Ширина	21 mm	Длина цоколя	21 mm
Высота вилки	30 mm		

### Общие данные

Количество полюсов	1	Циклы коммутации Ag	≥ 500
Циклы коммутации Au	≥ 500	Вид соединения	Обжимное соединение
Типоразмер установки	1	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	бежевый	Сопротивление изоляции	1010 Ω
Изоляционный материал	Поликарбонат (PC), армированный стекловолокном (включен в реестр UL и сертифицирован для применения на железной дороге)	Группа изоляционного материала	IIIa
Поверхность	прочее	Тип	Штекер
Степень загрязнения	3	Серия	Модуль ConCept
Не содержит галогенов	true	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да
BG	1		

### Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE прочее

### Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Вид соединения	Обжимное соединение
Типоразмер установки	1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	4 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.14 mm <sup>2</sup>
Поверхность	прочее	BG	1

**HDC 04A CSB MALE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

## HDC 04A CSB MALE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Держатель контактов, вилка



Модуль CSB выполнен в виде двойного модуля и занимает два места в рамке ConCEPT. Модуль ConCEPT-CSB состоит из держателя модуля, в который могут устанавливаться два держателя контактов. Держатель контакта выполнен из цинкового литья под давлением и обеспечивает непревзойденные экранирующие свойства. Обжимные контакты устанавливаются в пластмассовую вставку изолированными от держателя контактов. Различное количество полюсов (1, 4, 8) гарантирует разнообразие областей применения.

### Основные данные для заказа

Тип	HDC CM BUS SV M1 CT	Версия
Заказ №	<a href="#">1983810000</a>	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCEPT
GTIN (EAN)	4032248689095	
Кол.	1 ST	
Тип	HDC CM BUS SV M4 CT	Версия
Заказ №	<a href="#">1983790000</a>	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCEPT
GTIN (EAN)	4032248688937	
Кол.	1 ST	