


H0,34/15 ZH TK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller

Основные данные для заказа

Версия	Кабельный наконечник, Двойной наконечник, 11 мм, 8 мм, бирюзовый
Заказ №	1139070000
Тип	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	403224892047 1
Кол.	500 Штука
Упаковка	Россыпью

Technical data

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E354986

Размеры и массы

Масса нетто	0.08 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Технические данные

Описание артикула	Двойной кабельный наконечник, бирюзовый цвет	Исполнение	Двойной наконечник
-------------------	--	------------	--------------------

Кабельные наконечники

Диаметр поверхности контакта (D1)	1.2 mm	Длина поверхности контакта (L2)	8 mm
Ширина изоляции (B)	2 mm	Высота изоляции (A)	3.5 mm
Толщина изоляции (S2)	0.25 mm	L1 в мм	15.00 mm
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 22	Толщина металлической втулки (S1)	0.15 mm
Длина зачистки изоляции	11 mm	Поперечное сечение соединяемого провода	0.34 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

Чертеж

