

WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Полный набор принадлежностей в линейке Kipron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Разделительная перегородка (клемма), Темно-бежевый, Высота: 88.5 mm, Ширина: 5.08 mm, V-0, Материал Wemid
Заказ №	1142980000
Тип	WBB WMF2.5 BLZ
GTIN (EAN)	4032248925896
Кол.	10 Штука

WBB WMF2.5 BLZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	44.5 mm	Глубина (дюймов)	1.752 inch
Высота	88.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4842 inch
Ширина	5.08 mm	Ширина (в дюймах)	0.2 inch
Масса нетто	10.2 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...75 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением		
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052		

Дополнительные технические данные

с фиксатором Нет

Общие сведения

Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Крепежный модуль Укомплектованная монтажная рейка TS 35

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		