

PF RS 122 OR 2000MM



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | Профильный корпус, OMNIMATE Housing – RS оранжевый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm |
| Заказ № | 1155940000 |
| Тип | PF RS 122 OR 2000MM |
| GTIN (EAN) | 4032248942572 |
| Кол. | 2 M |

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 22 mm | Глубина (дюймов) | 0.8661 inch |
| Высота | 127 mm | Высота (в дюймах) | 5 inch |
| Ширина | 2000 mm | Ширина (в дюймах) | 78.74 inch |
| Масса нетто | 750 g | | |

Температуры

Рабочая температура -15 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

| | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|
| Цветовой код | оранжевый | Вид защиты | IP20 в установленном состоянии |
| Таблица цветов (аналогич.) | RAL 2000 | Способность к заливке | Нет |

Данные о материалах

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | Изоляционный материал | Поливинилхлорид |
| Поверхность | необработанный | Основной материал | ПВХ |

Важное примечание

Сведения об изделии
 2 опциональных положения печатной платы
 Размеры печатной платы:
 Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 122 (+0,5) мм
 Размер секции RS = длина печатной платы - 5 мм
 Пример:
 длина печатной платы 160 мм, секция RS = 155 мм

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002779 | ETIM 9.0 | EC002779 |
| ETIM 10.0 | EC002779 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-01 | | |

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

AP RF 122 LI – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с левой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.


Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AP RF 122 LI OR 2000 | Версия |
| Заказ № | 1020640000 | Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина левой |
| GTIN (EAN) | 4032248740178 | монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm |
| Кол. | 20 ST | |

AP RF 122 RE – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с правой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | AP RF 122 RE OR 2000 | Версия |
| Заказ № | 1020650000 | Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина правой |
| GTIN (EAN) | 4032248740161 | монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm |
| Кол. | 20 ST | |

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RF 108 – защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | RF 108 OR 2000 | Версия |
| Заказ № | 1020690000 | Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 оранжевый, Фиксатор, Ширина: |
| GTIN (EAN) | 4032248740154 | 17.5 mm |
| Кол. | 20 ST | |