Справочный листок технических дан-

PF RS 122 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, OMNIMATE Housing — RS оранжевый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	<u>1155940000</u>
Тип	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Кол.	2 M

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

PF RS 122 OR 2000MM

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	750 g	ширина (в дюинах)	70.71 111011
Температуры			
Рабочая температура	-15 °C40 °C		
Экологическое соответст	вие изделия		
Cooraguus cooragaana Dalla	Coorners	TIQUO III A	
Состояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без искл Нет SVHC выше 0.1 wt ^o		
REACH SVHC	Heт SVHC выше U, I Wt	%	
Общие данные			
Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном
			состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет
Данные о материалах			
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ
Важное примечание	,		
Сведения об изделии	2 опциональных положения печатной платы Размеры печатной платы: Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 122 (+0,5) мм Размер секции RS = длина печатной платы - 5 мм Пример: длина печатной платы 160 мм, секция RS = 155 мм		
—————————————————————————————————————	•		
T - 1			
ETIM 7.0	EC002779	ETIM 8.0	EC002779
ETIM 9.0	EC002779	ETIM 10.0	EC002779
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0	27-19-06-01	ECLASS 14.0	27-19-06-01
	27-19-06-01		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

PF RS 122 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

AP RF 122 LI – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с левой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP RF 122 LI OR	Версия
Заказ №	1020640000	Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина левой
GTIN (EAN)	4032248740178	монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm
Кол.	20 ST	

AP RF 122 RE – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с правой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP RF 122 RE OR	Версия
Заказ №	1020650000	Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина правой
GTIN (EAN)	4032248740161	монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm
Кол.	20 ST	

Дата создания 14.11.2025 12:26:42 MEZ

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

PF RS 122 OR 2000MM



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RF 108 - защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа. Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

00110	оторные динье фитеихиси	
Тип	RF 108 OR	Версия
Заказ М	<u>1020690000</u>	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 оранжевый, Фиксатор, Ширина:
GTIN (E	AN) 4032248740154	17.5 mm
Кол.	20 ST	

Статус каталога / Изображения