

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard. Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Версия	Профильный корпус, OMNIMATE Housing – RS оранжевый, Штампованный профиль, Ширина: 2000 mm
Заказ №	1155940000
Тип	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Кол.	2 M

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	22 mm	Глубина (дюймов)	0.8661 inch
Высота	127 mm	Высота (в дюймах)	5 inch
Ширина	2000 mm	Ширина (в дюймах)	78.74 inch
Масса нетто	750 g		

Температуры

Рабочая температура -15 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	оранжевый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 2000	Способность к заливке	Нет

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	Поливинилхлорид
Поверхность	необработанный	Основной материал	ПВХ


Важное примечание

Сведения об изделии
2 опциональных положения печатной платы
Размеры печатной платы:
Толщина: 1,6 (±0,2) мм, ширина: 122 (+0,5) мм
Размер секции RS = длина печатной платы - 5 мм
Пример:
длина печатной платы 160 мм, секция RS = 155 мм

Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-01
ECLASS 15.0	27-19-06-01		

Drawings



PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

AP RF 122 LI – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с левой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.


Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP RF 122 LI OR	Версия
Заказ №	1020640000	Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина левой
GTIN (EAN)	4032248740178	монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm
Кол.	20 ST	

AP RF 122 RE – торцевая пластина, монтаж на DIN-рейку с правой стороны



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	AP RF 122 RE OR	Версия
Заказ №	1020650000	Концевая пластина оранжевый, Концевая пластина правой
GTIN (EAN)	4032248740161	монтажной DIN-рейки с винтами крепления, Ширина: 6.4 mm
Кол.	20 ST	

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

RF 108 – защелкивающееся основание



Профиль RS 100 представляет гибкое решение для установки: монтажная DIN-рейка и настенный монтаж. Такая универсальность облегчает интеграцию в различных условиях и сферах применения. Корпус можно использовать для печатной платы стандарта Eurocard.

Допускается резка профиля под типоразмер для точного соответствия вашим требованиям. Для особенно тяжелых компонентов доступны дополнительные стопорные ножки для большей устойчивости и безопасности монтажа.

Еще одной практичной особенностью является возможность использования защитного профиля для крупных компонентов.

Основные данные для заказа

Тип	RF 108 OR	Версия
Заказ №	1020690000	Фиксатор, RS 80, RS 90, RS 100 оранжевый, Фиксатор, Ширина:
GTIN (EAN)	4032248740154	17.5 mm
Кол.	20 ST	