

AP MCZ1.5 GN 1670

Изображение изделия



Изображение аналогичное

Открытый миниатюрный корпус в формате клеммы с 5 пружинными соединениями. Прозрачная поворотная крышка служит для маркировки и доступа к потенциометру и дисплеям состояния. 3 верхних соединения предусматривают возможность соединения с помощью перемычек. Также возможна поставка крышки для закрывания корпуса.

Основные данные для заказа

Версия	Концевая пластина, OMNIMATE Housing — TERMINALBOX зеленый, Концевая пластина, Ширина: 1.5 mm
Заказ №	1161290000
Тип	AP MCZ1.5 GN 1670
GTIN (EAN)	4032248950355
Кол.	50 Штука

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	55.85 mm	Глубина (дюймов)	2.1988 inch
Высота	91 mm	Высота (в дюймах)	3.5827 inch
Ширина	1.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.0591 inch
Длина	0 mm	Масса нетто	5.97 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цветовой код	зеленый	Вид защиты	IP20 в установленном состоянии
Укомплектованная монтажная рейка	TS 35	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 6032
Способность к заливке	Да		

Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Изоляционный материал	PA 66/6
Группа изоляционного материала	I	Поверхность	необработанный
Основной материал	PA 66/6	Сравнительный показатель пробоа (СТ)	600 ≤ CTI

Классификации

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

Свойства корпуса

Количество полюсов 5

Свойства сборки

Количество полюсов 5

AP MCZ1.5 GN 1670

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

