

## THM ET S7 50/12.5 TU



Рулонные этикетки без клеевой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

### Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 50 x 12.5 mm, Siemens, бирюзовый
Заказ №	<a href="#">1161790000</a>
Тип	THM ET S7 50/12.5 TU
GTIN (EAN)	4032248950928
Кол.	1 Штука

**THM ET S7 50/12.5 TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	50 mm	Высота (в дюймах)	1.9685 inch
Ширина	12.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.4921 inch
Масса нетто	766 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -50...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для устройств**

Галогены Нет

**Общие данные**

Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Исполнение	без содержания галогенов	
Ширина	12.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	
Цветовой код	бирюзовый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полипропилен	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
совместимый принтер	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-50...100 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	
Количество на один рулон	2000	

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Изображения**



**THM ET S7 50/12.5 TU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Красящие ленты**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		