

## RF RS 70 LI/A2/O.SG BK



Профиль RS 70 представляет вставную модульную систему для монтажной рейки с возможностью гибкого расширения до требуемой длины. Система состоит из промежуточных секций различной длины. С фиксирующей ножкой или без нее (на выбор) и концевыми пластинами со опцией встроенной маркировки. Печатная плата вставляется сбоку, а стационарные встроенные фиксаторы обеспечивают надежное крепление.

### Основные данные для заказа

Версия	Фиксатор, RS 70 черный, Концевая пластина левой монтажной DIN-рейки, Ширина: 10 mm
Заказ №	<a href="#">1162890000</a>
Тип	RF RS 70 LI/A2/O.SG BK
GTIN (EAN)	4032248960606
Кол.	20 Штука



## RF RS 70 LI/A2/O.SG BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	28.6 mm	Глубина (дюймов)	1.126 inch
Высота	70 mm	Высота (в дюймах)	2.7559 inch
Ширина	10 mm	Ширина (в дюймах)	0.3937 inch
Масса нетто	5.1 g		

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Цветовой код	черный	Вид защиты	IP00
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Способность к заливке	Нет

### Данные о материалах

Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Изоляционный материал	PA 66
Поверхность	необработанный	Основной материал	PA 66
Сравнительный показатель пробоя (CTI)	600 ≤ CTI		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002779	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		

## Изображения

