

**IL WMF2.5 BLZ OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Полный набор принадлежностей в линейке Kipron®  
Connex идеально подобран до мельчайших деталей.  
Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых  
норм

**Основные данные для заказа**

Версия	Блокирующие зажимы (клемма), PA 66, оранже- вый
Заказ №	<a href="#">1167440000</a>
Тип	IL WMF2.5 BLZ OR
GTIN (EAN)	4032248958474
Кол.	50 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2027-04-30T00:00:00+02:00

**IL WMF2.5 BLZ OR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	28.85 mm	Глубина (дюймов)	1.1358 inch
Высота	16.6 mm	Высота (в дюймах)	0.6535 inch
Ширина	8.28 mm	Ширина (в дюймах)	0.326 inch
Масса нетто	1.12 g		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-50 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие сведения**

Количество полюсов 2

**Характеристики материала**

Основной материал	PA 66	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		